

TOLVA CICLÓNICA 200

TOLVA CICLÓNICA CON DESCARGA CANALIZADA



APLICACIÓN
Polvos finos y secos



SISTEMA DE RECOGIDA
Descarga localizada

CARACTERÍSTICAS

- Fácilmente integrable
- Aspiración con efecto ciclónico y ciclón integrados
- Varios sistemas de descarga de material disponibles
- Protege eficazmente su sistema de aspiración y filtración

HIGHLIGHTS




DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA

Boca de entrada	100
Entrada de aspiración Salida	100 Ø mm
Sistema de recogida	descarga canalizada
Capacidad	200 Lt
Dimensiones	570 x 570 mm
Altura	1810 mm

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



STR

Chasis para descarga en Big Bag



DESCARGA CON PALETA CONTRAPESADA

El material se descarga automáticamente cada vez que se detiene la aspiración.




DESCARGA CON VÁLVULA DE MARIPOSA

Sistema de descarga manual intermitente con válvula de mariposa
Sistema de vaciado manual - válvula mariposa




DOBLE DESCARGA NEUMÁTICA CON VÁLVULAS DE MARIPOSA

Sistema con válvulas que se abren alternativamente para permitir la descarga del material y mantener el vacío al mismo tiempo.
Doble descarga neumática con válvula mariposa ATEX



DOBLE DESCARGA CON GUILLOTINAS ELECTRONEUMÁTICAS

Sistema con guillotinas que se abren alternativamente para permitir la descarga del material y mantener el vacío al mismo tiempo.



DESCARGA CON VÁLVULA ROTATIVA

La válvula gira continuamente, lo que permite una descarga constante y uniforme del material aspirado.
Válvula estrella - descarga en continuo



SENSOR DE NIVEL ROTATIVO

Sensor con paleta giratoria que, cuando el recipiente está lleno, envía una señal para interrumpir inmediatamente la aspiración.